


MILLET

FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE



NOTICE DE MONTAGE

DORMANT MONOBLOC AVEC APPUI RÉNOVATION

Matériel nécessaire



Pompe à silicone

Type : mastic silicone spécial menuiserie



Visseuse


Couple recommandé : 3,5 N.m








Mètre ruban







Niveau à bulle





vis à tôle 3,9x39 TR






Léger cordon de silicone



Appliquer un cordon de silicone continu selon modèle et perçages



6

Contrôle: $A = B (\pm 5mm) \rightarrow$ dormant d'équerre

