





MATÉRIEL NÉCESSAIRE :



Pompe à silicone

Type : Mastic silicone
spécial menuiserie



Visseuse


Couple recommandé :
3,5 N.m



Mètre ruban



Niveau à bulle




Patins d'étanchéité
droit et gauche




Cale de
vissage

A - Vis à tête 3,9x39 TR




B - Vis à tête 3,9x25 SR2




Mousse
sous tapée

Ailes
d'habillage






Traverse haute
dormant

Traverse basse
dormant






Montant dormant
gauche

Montant dormant
droit



Appliquer un cordon de silicone
continu selon modèle
et perçages



Doit être rempli de
silicone jusqu'à débordement



Léger cordon
de silicone

